

**KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3×D, Ø DC: 59mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235505 59
GTIN	4047109084728
Árucikk kategória	24P

Leírás**Kivitel:****ABS® szárral.****Felhasználás:**

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

Tartalom:

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

Figyelem:Csak **stabil** gépen való használatra.**Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25 \text{ mm-ig}$** lehetséges, pl. a 239010 – 239012 sz. excenteres állítókészülékkel.A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® szár $\varnothing D_s$	80 mm
Vágóélek száma Z	1
Váltólapka ISO kód	SOEX 090408 32-..
Hasznos hossz L_1	177 mm
Sorozat	KUB Quatron®
Névleges $\varnothing D$	59

Teljes hossz L	275 mm
Kinyúlási hossz L _A	232 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás
Fúrési felhasználás	Átfúrás
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Kötegfúrás
Fúrési felhasználás	Üreg fúrása
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
Fúrési felhasználás	domború
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP1	239652 15IP1
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP