

**KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4xD, Ø DC: 31 mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 235507 31 |
| GTIN | 4047109097414 |
| Árucikk kategória | 24P |

Leírás**Felhasználás:**

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

Figyelem:

Csak **stabil** gépen való használatra. **Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig lehetséges**, pl. a 239010 – 239012 sz. excenteres állítókészülékkel. A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing=D + 0,5$ mm.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| ABS® szár Ø D _s | 63 mm |
| Hasznos hossz L ₁ | 124 mm |
| Vágóélek száma Z | 1 |
| Váltólapka ISO kód | SOEX 090408 32-... |
| Sorozat | KUB Quatron® |
| Névleges Ø D | 31 |
| Teljes hossz L | 202 mm |
| Kinyúlási hossz L _A | 164 mm |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4xD |

| | |
|----------------|------------------|
| Szár | ABS |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP1 | 239652 15IP1 |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm | 211750 2,8 |