



KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3xD, Ø DC: 50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	235505 50
GTIN	4047109084636
Árucikk kategória	24P

Leírás

Kivitel:

ABS® szárral.

Felhasználás:

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

Tartalom:

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

Csak **stabil** gépen való használatra.

Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25 \text{ mm-ig}$ lehetséges, pl. a 239010 – 239012 sz. excenteres állítókészülékkel.

A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing = D+0,5\text{mm}$.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

ABS® szár Ø D _s	63 mm
Hasznos hossz L ₁	150 mm
Váltólapka csavar készlet	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Váltólapka ISO kód	SOEX 07T308 23-..
Vágóélek száma Z	1
Sorozat	KUB Quatron®
Névleges Ø D	50

Coll Ø	1 31/32 coll
Teljes hossz L	243 mm
Kinyúlási hossz L _A	205 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás
Fúrési felhasználás	Átfúrás
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Kötegfúrás
Fúrési felhasználás	Üreg fúrása
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
Fúrési felhasználás	domború
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP1	239652 8IP1
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP