

**μLevel 200 digitális lejtésmérő készülék, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	467574 1
GTIN	2050002124769
Árucikk kategória	40W

Leírás**Kivitel:**

A gépek pontos beállítása elengedhetetlen az összeszereléshez és a minőségellenőrzéshez. A Status Pro μLevel® II segítségével gyorsan és hatékonyan 0,001 mm/m pontosságot érhet el. A rendszer egy percen belül kalibrálható és használatra kész, így tökéletes a közvetlen helyszíni mérésekhez. A μLevel® II háza úszó helyzetben van felszerelve, melynek köszönhetően a hőmérsékletkülönbségek miatti feszültségek nem vihetők át az alapra.

Előny:

- **Két pontossági osztály:** Az igényeitől függően válasszon 1 μm/m vagy 10 μm/m között.
- **Úszó ház:** A hőmérsékletkülönbségek miatti feszültségek nem vihetők át az alapra.
- **Lejtés LED:** Egyszerű leolvasás és azonnali visszajelzés.
- **Olajálló kezelőfelület.**
- **USB csatlakozó és Bluetooth-kapcsolat:** Rugalmasság és egyszerű adatfeldolgozás.
- **Vezeték nélküli kapcsolat a szoftverrel:** Kényelmes és hatékony adatfeldolgozás.
- **Egyszerű menüszerkezet a kezelői hibák elkerülése érdekében.**
- **Fogantyú:** Három fokozatban dönthető és levehető a sokoldalú használat érdekében.
- **Billenési és görbülési hibák érzékelése.**
- **Differenciálmérések és automatikus mérések.**

Tartalom:

2 × lejtésmérő készülék, távkijelző, tok, töltőkészülék, tápegység, akku.

Műszaki leírás

Hossz	150 mm
Magasság	170 mm
Szélesség	47 mm
Hibahatár	$\pm 1 \mu\text{m/m} + 0,05\% \text{ mm/m}$
Felhasználási terület	$\pm 10 \text{ mm/m}$
Termék fajtája	Lejtésmérő készülék