

**KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3xD, Ø DC: 61 mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 235505 61 |
| GTIN | 4047109084742 |
| Árucikk kategória | 24P |

Leírás**Kivitel:****ABS® szárral.****Felhasználás:**

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

Tartalom:

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

Figyelem:Csak **stabil** gépen való használatra.**Eltolt tengelyű fúrás** $V_{max} = 0,25 \text{ mm-ig}$ lehetséges, pl. a 239010 – 239012 sz. excenteres állítókészülékkel.A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing = D+0,5\text{mm}$.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Váltólapka ISO kód | SOEX 090408 32-.. |
| Hasznos hossz L_1 | 183 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Vágóélek száma Z | 1 |
| ABS® szár $\varnothing D_s$ | 80 mm |
| Sorozat | KUB Quatron® |
| Névleges $\varnothing D$ | 61 |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Teljes hossz L | 281 mm |
| Kinyúlási hossz L _A | 238 mm |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D |
| Szár | ABS |
| Fúrési felhasználás | Központfúrás |
| Fúrési felhasználás | Átfúrás |
| Fúrési felhasználás | Keresztirányú fúrás |
| Fúrési felhasználás | Kötegfúrás |
| Fúrési felhasználás | Üreg fúrása |
| Fúrési felhasználás | Ferde kilépés |
| Fúrési felhasználás | Ferde megfúrás |
| Fúrési felhasználás | domború |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP1 | 239652 15IP1 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm | 211750 2,8 |