

**KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4xD, Ø DC: 19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235507 19
GTIN	4047109091139
Árucikk kategória	24P

Leírás**Felhasználás:**

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

Figyelem:

Csak **stabil** gépen való használatra. **Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig lehetséges**, pl. a 239010 – 239012 sz. excenteres állítókészülékkel. A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing=D +0,5$ mm.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	1
Váltólapka ISO kód	SOEX 060306 18-...
Váltólapka csavar készlet	239652 6P2 (1,0 Nm)
ABS® szár Ø D _s	50 mm
Hasznos hossz L ₁	76 mm
Sorozat	KUB Quatron®
Névleges Ø D	19
Teljes hossz L	142 mm
Kinyúlási hossz L _A	111 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4xD

Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP2	239652 6IP2