

**Végtelenített körheveder, narancs, 10000 kg, Hasznos hossz: 1 m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	086285 1
GTIN	2050001735904
Árucikk kategória	08Z

**Leírás****Kivitel:**

Rendkívül ellenállóképes végtelenített körhevederek (EN 1492-2), varrás nélküli kopásálló köpennyel.

**Felhasználás:**

Szerkezeti elemek emelésére és mozgatására.

**Figyelem:**

Szállítás külön rendelésre az alábbi terhelhetőségig: 150 t (poliészter), 180 t (dyneema).

**Műszaki leírás**

Kerülethossz	2 m
Hasznos hossz	1 m
Heveder szélesség	91 mm
Szimpla terhelés közvetlenül WLL	10000 kg
Szimpla terhelés átfűzve WLL	8000 kg
Dupla terhelés WLL max. 7°	20000 kg
Dupla terhelés WLL 7°– 45°	14000 kg
Dupla terhelés WLL 45°– 60°	10000 kg
Termék fajtája	Végtelenített körheveder

