

**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250020 20/12
GTIN	4045197650054
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Rugó készlet	259044 2
Szárméret	20 mm
Könyökemelő	259015 2
Rugós csap készlet	259047 2
Könyökemelő csavar	259018 2
Lapkaméret	12 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Kés ISO kódja	PCBNR/L 2020K12
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	28 mm
Alátétlapka	259031 2
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Könyökemelő Típus 2	259015 2
Alátétlapka Típus 2	259031 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2