

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 40/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250036 40/16
GTIN	4045197654373
Árucikk kategória	21T

## Leírás

**Kivitel:**

PCLNR 95° furatkések CN. váltólapkákhoz.

## Műszaki leírás

Lapkaméret	16 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	27 mm
Könyökemelő csavar	259018 11
Rugós csap készlet	259047 4
Kés ISO kódja	A40T PCLNR/L16
Alátétlapka	259031 35
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Rugó készlet	259044 6
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Könyökemelő	259015 12
Teljes hossz L	300 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	38,5 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm

Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Könyökemelő Típus 12	259015 12
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Rugós csap készlet10 darabos Típus 4	259047 4
Alátétlapka Típus 35	259031 35
Rugó készlet10 darabos Típus 6	259044 6
Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500