

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250025 25/12
GTIN	4045197650160
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugó készlet	259044 2
Szárméret	25 mm
Könyökemelő	259015 2
Működő szélesség L ₄	32 mm
Alátétlapka	259031 2
Rugós csap készlet	259047 2
Fejhossz L ₁	33 mm
Kés ISO kódja	PCSNR/L 2525M12
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Lapkaméret	12 mm
Könyökemelő csavar	259018 2
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Alátétlapka Típus 2	259031 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2