

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 50/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250036 50/16
GTIN	4045197654380
Árucikk kategória	21T

Leírás

Kivitel:

PCLNR 95° furatkések CN. váltólapkákhoz.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Kés ISO kódja	A50U PCLNR/L16
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	63 mm
Középtolódás L ₃	35 mm
Lapkaméret	16 mm
Rugós csap készlet	259047 4
Rugó készlet	259044 6
Alátétlapka	259031 35
Könyökemelő csavar	259018 11
Könyökemelő	259015 12
Teljes hossz L	350 mm
Befogási magasság L ₂	48 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	50 mm

Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Könyökemelő Típus 12	259015 12
Rugós csap készlet10 darabos Típus 4	259047 4
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 35	259031 35
Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11
Rugó készlet10 darabos Típus 6	259044 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500