

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 250022 20/12 |
| GTIN | 4045197650092 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Könyökemelő | 259015 2 |
| Alátétlapka | 259031 2 |
| Kés ISO kódja | PCKNR/L 2020K12 |
| Fejhossz L ₁ | 28 mm |
| Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204.. |
| Lapkaméret | 12 mm |
| Rugós csap készlet | 259047 2 |
| Könyökemelő csavar | 259018 2 |
| Rugó készlet | 259044 2 |
| Működő szélesség L ₄ | 25 mm |
| Szárméret | 20 mm |
| Teljes hossz L | 125 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Felhasználás módja | jobbos |
| belső hűtés | nem |
| Beállítási szög κ | 75 fok |

| | |
|----------------|-----------------------|
| Felhasználás | Síkesztergálás |
| Felhasználás | Síkesztergálás |
| Felhasználás | Külső hosszsztergálás |
| Termék fajtája | Esztergakés |

Tartozék

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Rugós csap készlet10 darabos Típus 2 | 259047 2 |
| Rugó készlet10 darabos Típus 2 | 259044 2 |
| Könyökemelő csavar Típus 2 | 259018 2 |
| Alátétlapka Típus 2 | 259031 2 |
| Könyökemelő Típus 2 | 259015 2 |