

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/09mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250037 20/09
GTIN	4045197650221
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő csavar	259018 9
Középtolódás L ₃	13 mm
Kés ISO kódja	A20Q PCLNR/L09
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Lapkaméret	9 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Könyökemelő	259015 11
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság L ₂	18 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2 mm	674242 2
Könyökemelő csavar Típus 10	259018 10
Könyökemelő Típus 11	259015 11
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500