



LED-es vizsgálólámpa akumulátorral, Lámpafej Ø: 15mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	081421 15
GTIN	2050001894885
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Rendkívül robusztus vizsgáló lámpák **tömör alumíniumból** LED-es lámpafejjel. Markolat akkumulátor flexibilis szárral, fröccsenő víztől védett. 1× vizsgáló tükör INOX 40×65 mm törhetetlen, 1× vizsgáló tükör Ø 30 mm, felcsavarozható körmágnes.

Műszaki leírás

Fényáram	25 lm
Elem típusa	LR6
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081559 LR6
ATEX zóna	Nincs
Teljes hossz	560 mm
Fej Ø	15 mm
A tartalmazott elemek száma	2
Energiaellátás	Elemes

Fénykibocsátási szög	10 fok
Termék fajtája	Vizsgálólámpa

Tartozék

Mágneses talp	081413
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
Tükörkészlet LED-es vizsgálólámpához / műhelylámpákhoz 2 darabos	081427
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa SL760	081560 SL760