

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/09mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250037 25/09
GTIN	4045197654397
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Rugó készlet	259044 4
Könyökemelő	259015 10
Alátétlapka	259031 27
Könyökemelő csavar	259018 12
Középtolódás L <sub>3</sub>	17 mm
Lapkaméret	9 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Kés ISO kódja	A25R PCLNR/L09
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	23 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Könyökemelő Típus 11	259015 11
Könyökemelő csavar Típus 12	259018 12
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2 mm	674242 2
Alátétlapka Típus 27	259031 27
Rugó készlet10 darabos Típus 4	259044 4
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500