

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250023 20/12
GTIN	4045197650115
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	28 mm
Könyökemelő	259015 2
Rugó készlet	259044 2
Szárméret	20 mm
Alátétlapka	259031 2
Működő szélesség L ₄	25 mm
Kés ISO kódja	PCKNR/L 2020K12
Lapkaméret	12 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Könyökemelő csavar	259018 2
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő Típus 2	259015 2
Alátétlapka Típus 2	259031 2
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2