

**KOMET® váltólapka, BK8430, Jelölés, típus W83: 23-210****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236537 23-210
GTIN	4047109206755
Árucikk kategória	24Q

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült palást, legömbölyített vágóélel és szinterezett forgácstörővel.

**Figyelem:**

**Az alkalmazási irányértékek a 235500 – 235505 sz. KUB Quatron®-ra vonatkoznak.**

Típus: ST1400

Váltólapka ISO kód: SOEX 07T308

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Megnevezés	23-210
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SOEX 07T308
Cserék / élek száma	4
Minőség	BK8430
Típus	ST1400

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		