

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250023 25/12
GTIN	4045197650122
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Fejhossz L <sub>1</sub>	33 mm
Kés ISO kódja	PCKNR/L 2525M12
Lapkaméret	12 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Rugó készlet	259044 2
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Szárméret	25 mm
Könyökemelő	259015 2
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Könyökemelő csavar	259018 2
Alátétlapka	259031 2
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Alátétlapka Típus 2	259031 2