

Garant**Szerszámtartó telibefúróhoz, PSC 50 rövid, szár Ø DS: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308584 16
GTIN	4067263141136
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- A hernyócsavar helyzete a telibefúró kúpsüllyesztéséhez képest 0,4 mm-rel el van tolva.
- Meghúzáskor a nagyobb felfekvő Ø a felfekvő felületnek feszül.
- Az ezáltal még jobb megtámasztás nagyobb előtolást tesz lehetővé.
- Nagy körfutási pontosság a 3 µm-re síkköszörült felfekvő felületnek köszönhetően.
- RFID/Balluff-Chip furattal.

Felhasználás:

Minden DIN 6595 1. része szerinti szabványosított telibefúró befogásához.

Alkalmazható:

Minden telibefúróhoz hengeres szárral DIN 6595, 1. rész szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309885 sz.; dugókulcs 309893 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	36 mm
A-méret kinyúlási hossz	65 mm
Befogó	PSC 50 rövid
Befogó szabvány	ISO 26623-1
Belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél

Adatlap

Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó