

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250019 32/16
GTIN	4045197650030
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Működő szélesség L <sub>4</sub>	40 mm
Alátétlapka	259031 35
Lapkaméret	16 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Szárméret	32 mm
Rugó készlet	259044 6
Könyökemelő	259015 12
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Kés ISO kódja	PCLNR/L 3232P16
Könyökemelő csavar	259018 11
Rugós csap készlet	259047 4
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11
Könyökemelő Típus 12	259015 12
Alátétlapka Típus 35	259031 35
Rugó készlet10 darabos Típus 6	259044 6
Rugós csap készlet10 darabos Típus 4	259047 4