

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 40/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250037 40/12
GTIN	4045197650252
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő csavar	259018 2
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	50 mm
Rugó készlet	259044 2
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Rugós csap készlet	259047 2
Könyökemelő	259015 2
Középtolódás L ₃	27 mm
Lapkaméret	12 mm
Alátétlapka	259031 2
Kés ISO kódja	A40T PCLNR/L12
Teljes hossz L	300 mm
Befogási magasság L ₂	38,5 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	40 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2 mm	674242 2
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Alátétlapka Típus 2	259031 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500