



Munkahelyi lámpa Planonlight LED, Teljesítményfelvétel: 30W



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 081350 30 |
| GTIN | 2050001688927 |
| Árucikk kategória | 04E |

Leírás

Kivitel:

Forradalmi munkahelyi lámpa a legújabb LED technológiával. Szinte **kétszer nagyobb fényerő** a jelenlegi világítás rendszerekhez képest **maximális körvonal- és kontrasztélesség** mellett.

A **28 mm-es minimális szerkezetmagasságnak** köszönhetően a PLANONLIGHT LED szinte minden munkatérben helytakarékosan alkalmazható.

- **Maximális fényűrűség a teljes felületen.**
- **Rendkívül nagy fényerő nappali fény minőségben, ennek ellenére vakítás és villogásmentes, valamint stroboszkóp hatástól mentes.**
- **Fokozatmentesen fényerő szabályozható (a transzformátor nem tartozék).**
- **Merítés esetén is tömített (IP68) agresszív emulziókkal szemben is (IP69K).**
- **Nagyon egyszerűen tisztítható – sima felület és alacsony felületi hőmérséklet (maximum 10 °C-kal melegebb a környezeti hőmérsékletnél).**
- **Teljes mértékben karbantartásmentes.**
- **UL szabványok szerint tanúsított – világszerte alkalmazható.**
- **Egyszerűen utólagosan is felszerelhető, önállóan.**
- **Közvetlenül M12 gépi csatlakozón keresztül csatlakoztatható a mellékelt csatlakozó kábellel**

Funkció:

IP69K: Nyomás alatti víz behatolása ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Figyelem:

Üzemi feszültség 24 V DC – Közvetlenül a hálózati feszültséghez (230 V/50 Hz) történő csatlakoztatás károsítja a lámpát!

A hálózati feszültséghez a 081375 sz. transzformátorral csatlakoztatható.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-------------|
| Súly | 2600 g |
| Teljesítményfelvétel | 30 W |
| Égő | LED modul |
| Fényáram | 2800 lm |
| Fényszórási szög, fix | 120 fok |
| Hőmérséklettartomány | -20 - 55 °C |
| Teljes magasság | 28 mm |
| Névleges feszültség | 230 V |
| Színhőmérséklet | 6500 K |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Teljes szélesség | 97 mm |
| Teljes hossz | 641 mm |
| ATEX zóna | Nincs |
| IP védettségi osztály | IP 69K |
| Gyártó jelölése | 20292 |
| Termék fajtája | Géplámpa |

Tartozék

| | |
|---|--------|
| Fényerő szabályozható transzformátor 230 V / 24 V 100 W | 081376 |
| Tartó PLANONLIGHT LED lámpához gömbcsuklóval | 081380 |
| Transzformátor PLANONLIGHT LED lámpához, 24 V / 100 W | 081375 |