

**KOMET® váltólapka, BK7935, Jelölés, típus W83: 13-130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236576 13-130
GTIN	4047109229518
Árucikk kategória	24Q

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült palást, legömbölyített vágóélel és szinterezett forgácstörővel.

**Figyelem:**

**Az alkalmazási irányértékek a 235500 – 235505 sz. KUB Quatron®-ra vonatkoznak.**

Típus: Inox

Váltólapka ISO kód: SOEX 050204

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Megnevezés	13-130
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SOEX 050204
Sorozat	KUB Quatron®
Cserék / élek száma	4
Minőség	BK7935

Típus	Inox
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		