

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250036 32/12
GTIN	4045197650207
Árucikk kategória	21T

Leírás

Kivitel:

PCLNR 95° furatkések CN. váltólapkákhoz.

Műszaki leírás

Rugós csap készlet	259047 2
Rugó készlet	259044 2
Középtolódás L ₃	22 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Könyökemelő	259015 2
Lapkaméret	12 mm
Könyökemelő csavar	259018 2
Kés ISO kódja	A32S PCLNR/L12
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	40 mm
Alátétlapka	259031 2
Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L ₂	31 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	32 mm

Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Rugós csap készlet 10 darabos Típus 2	259047 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2 mm	674242 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Rugó készlet 10 darabos Típus 2	259044 2
Alátétlapka Típus 2	259031 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500