


 KOMET**KOMET® váltólapka, BK7935, Jelölés, típus W83: 13-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236541 13-010
GTIN	4047109229501
Árucikk kategória	24Q

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült palást, legömbölyített vágóélel és szinterezett forgácstörővel.

**Figyelem:**

**Az alkalmazási irányértékek a 235500 – 235505 sz. KUB Quatron®-ra vonatkoznak.**

Típus: ST900; Ti

Váltólapka ISO kód: SOEX 050204

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Megnevezés	13-010
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SOEX 050204
Sorozat	KUB Quatron®
Cserék / élek száma	4
Minőség	BK7935

Típus	ST900; Ti
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	600 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	300 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	S
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		