

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 40/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250037 40/16
GTIN	4045197654410
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A40T PCLNR/L16
Rugós csap készlet	259047 4
Alátétlapka	259031 35
Középtolódás L <sub>3</sub>	27 mm
Lapkaméret	16 mm
Könyökemelő	259015 12
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Könyökemelő csavar	259018 11
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Rugó készlet	259044 6
Teljes hossz L	300 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	38,5 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Alátétlapka Típus 35	259031 35
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Rugó készlet10 darabos Típus 6	259044 6
Rugós csap készlet10 darabos Típus 4	259047 4
Könyökemelő Típus 12	259015 12
Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500