

**Garant****CNMG 120408, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250060 HB7020
GTIN	4045197699237
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 120408 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 400 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	SS
Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 400 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz