

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 50/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250037 50/16
GTIN	4045197654427
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Rugó készlet	259044 6
Könyökemelő	259015 12
Lapkaméret	16 mm
Könyökemelő csavar	259018 11
Alátétlapka	259031 35
Rugós csap készlet	259047 4
Kés ISO kódja	A50U PCLNR/L16
Középtolódás L <sub>3</sub>	35 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	63 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Teljes hossz L	350 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	48 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 35	259031 35
Rugó készlet10 darabos Típus 6	259044 6
Könyökemelő Típus 12	259015 12
Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11
Rugós csap készlet10 darabos Típus 4	259047 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500