

**KOMET® váltólapka, BK6130, Jelölés, típus W83: 39-210****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236565 39-210
GTIN	4047109204737
Árucikk kategória	24Q

Leírás**Kivitel:**

Köszörült palást, legömbölyített vágóélel és szinterezett forgácstörővel.

Figyelem:

Az alkalmazási irányértékek a 235500 – 235505 sz. KUB Quatron®-ra vonatkoznak.

Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni! Csak KUB Centron Powerline-hoz.

Típus: GG(G)

Váltólapka ISO kód: SOEX 110508

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,22 mm/ford,

Műszaki leírás

Megnevezés	39-210
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,22 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SOEX 110508
Minőség	BK6130
Típus	GG(G)

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	160 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		