


**KOMET® váltólapka, BK8430, Jelölés, típus W83: 44-030****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236535 44-030
GTIN	4047109199835
Árucikk kategória	24Q

Leírás**Kivitel:**

Köszörült palást, legömbölyített vágóélel és szinterezett forgácstörővel.

Figyelem:

Az alkalmazási irányértékek a 235500 – 235505 sz. KUB Quatron®-ra vonatkoznak.

A 235500 – 235505 sz. KUB Quatron® alkalmazása esetén felezze meg az előtolást.

Típus: ST1400

Váltólapka ISO kód: SOEX 120508

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,25 mm/ford,

Műszaki leírás

Megnevezés	44-030
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,25 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SOEX 120508
Cserék / élek száma	4
Minőség	BK8430

Típus	ST1400
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		