

**KOMET® váltólapka, BK7710, Jelölés, típus W83: 23-210****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 236554 23-210 |
| GTIN | 4047109178502 |
| Árucikk kategória | 24Q |

Leírás**Kivitel:**

Köszörült palást, legömbölyített vágóélel és szinterezett forgácstörővel.

Figyelem:

Az alkalmazási irányértékek a 235500 – 235505 sz. KUB Quatron®-ra vonatkoznak.

Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!

Típus: Alu

Váltólapka ISO kód: SOEX 07T308

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,16 mm/ford,

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------|
| Megnevezés | 23-210 |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm ² | 0,16 mm/ford, |
| Váltólapka ISO kód | SOEX 07T308 |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Minőség | BK7710 |

| | |
|----------------|---------------------|
| Típus | Alu |
| Szerszámanyag | HM |
| Termék fajtája | Váltólapka fúráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|----------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 600 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 300 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 250 m/min | N |
| Ti > 850 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 80 m/min | S |
| CuZn | alkalmas | 300 m/min | N |
| Grafit, GFK, CFK | feltételesen alkalmas | 150 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |