

Garant**VHM dörzsárfej HPC H7 INOX Átmenőfurat, TiAlN, Névleges Ø D: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239730 10
GTIN	4045197575975
Árucikk kategória	23A

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejes dörzsár rendszer **IT7 tűrésre készre köszörülve**. A felhasználáshoz illeszkedő élgeometria.

Rendszer körfutása $\leq 5 \mu\text{m}$ (fejre és a tartóra vonatkoztatva) összeszerelt állapotban.

Rövid éllel és balspirállal.

Felhasználás:**Átmenő furatokhoz.**

HPC / HSC dörzsárazáshoz.

Figyelem:

Teljes hasznos hossz = L_1 (239740 / 239745 sz. befogó) + l (239710 - 239720 sz. cserélhető fej).

Hozzávaló szorítókulcs 219987 sz. Fej nyomatékkulcshoz 219986 sz.

További méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Befogó mérete: 10 mm

Élhossz l_1 : 10 mm

Fejhossz l : 18 mm

Vágóélek száma Z: 6

Előtolás f INOX-ban $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/ford,

Műszaki leírás

Élhossz l_1	10 mm
Befogó mérete	10 mm
Névleges Ø D	10 mm

Fejhossz l	18 mm
Vágóélek száma Z	6
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ²	0,2 mm/ford,
Kulcsnyílás	8 mm
Sorozat	TopCut
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Furattűrés	H7
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Forgácsolási stratégia	HPC
belső hűtés	igen
Semi-Standard	igen
Hozzávaló befogó	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	M
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		