

Garant**90°-os befogó, hengeres, belső hűtéssel rövid, Típus: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239740 16
GTIN	4045197596222
Árucikk kategória	23A

Leírás**Kivitel:**

NC-hez alkalmas kivitel egyenes szár \emptyset -vel **hidroplasztikus** vagy **nagy pontosságú szerszámtartókba** történő szabványos befogáshoz a maximális pontosság és folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

Vegye figyelembe a tartó és a dörzsárfej befogási méretét. További befogók 210550 – 210582 és 212000 sz.

Szár: DIN 6535 HA, h6

Átmenő furat \emptyset -höz: 17,21 - 21,2 mm

Zsákfurat \emptyset -höz: 21,21 - 25,2 mm

Teljes hossz L: 108 mm

Hasznos hossz L₁: 65 mm

Szár \emptyset D_s h6: 20 mm

Ajánlott meghúzási nyomaték: 15 Nm

Műszaki leírás

Zsákfurat \emptyset -höz	21,21 - 25,2 mm
Szár \emptyset D _s h6	20 mm
Átmenő furat \emptyset -höz	17,21 - 21,2 mm
Hasznos hossz L ₁	65 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	15 Nm
Teljes hossz L	108 mm
Sorozat	TopCut

belső hűtés	igen
Szár	DIN 6535 HA, h6
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó