



KOMET REAMAX® TS dörzsárfej H7 Cermet ASG3000, DST, Névleges Ø D: 22 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	239811 22
GTIN	4047109229174
Árucikk kategória	27E

Leírás

Kivitel:

Egyenes fogazású dörzsárfejek **H7 tőrésre készre köszörülve.**

A felhasználáshoz illeszkedő élgeometriával. Utánállíthatóság a μ -tartományban a kopás kompenzálása és IT4-től a legkisebb alaptűrések elérése érdekében. Átmenőfuratok készítése 5×D-ig lehetséges.

ASG3000 geometriában 45°-os bekezdési szöggel és kiegészítő forgácshoronnyal a forgácsoknak a meghatározott elvezetéséhez az élek mentén. **Zsák- és átmenő furatokhoz.**

Figyelem:

- **További méretek külön ajánlatkérésre, rövid határidővel szállíthatóak.**
- **A hozzávaló tartókat lásd a 239880 – 239940 cikkszámoknál.**
- **Az alkalmazási irányértékek átmenő furatokra érvényesek.**

belső hűtés: igen

a 239880 – 239940 sz. tartóhoz: 22 – 26,99

Élhossz l_1 : 6 mm

Fejhossz l : 20 mm

Vágóélek száma Z: 6

Előtolás f acélban < 750 N/mm²: 0,8 mm/ford,

Műszaki leírás

Névleges Ø D	22 mm
--------------	-------

Vágóélek száma Z	6
Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,8 mm/ford,
Élhossz l ₁	6 mm
Fejhossz l	20 mm
a 239880 – 239940 sz. tartóhoz	22 – 26,99
Bevonat	DST
Furattűrés	H7
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	P
GGG	feltételesen alkalmas	140 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		