



LED-es vizsgálólámpa akumulátorral, Lámpafej Ø: 25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	081421 25
GTIN	2050001694911
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Rendkívül robusztus vizsgáló lámpák **tömör alumíniumból** LED-es lámpafejjel. Markolat akkumulátor flexibilis szárral, fröccsenő víztől védett. 1× vizsgáló tükör INOX 40×65 mm, törhetetlen.

Műszaki leírás

Elem típusa	LR6
Fényáram	180 lm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081559 LR6
ATEX zóna	Nincs
Teljes hossz	600 mm
A tartalmazott elemek száma	2
Fej Ø	25 mm
Energiaellátás	Elemes

Fénykibocsátási szög	100 fok
Termék fajtája	Vizsgálólámpa

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa SL760	081560 SL760
Mágneses talp	081413
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
Tükörkészlet LED-es vizsgálólámpához / műhelylámpákhoz 2 darabos	081427