

Garant**90°-os befogó, hengeres, belső hűtéssel Hosszú, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239745 12
GTIN	4045197593245
Árucikk kategória	23A

Leírás**Kivitel:**

NC-hez alkalmas kivitel egyenes szár \emptyset -vel **hidroplasztikus** vagy **nagypontosságú szerszámtartókba** történő szabványos befogáshoz a maximális pontosság és folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

Vegye figyelembe a tartó és a dörzsárfej befogási méretét. További befogók 210550 – 210582 és 212000 sz.

Szár: DIN 6535 HA, h6

Átmenő furat \emptyset -höz: 12,71 - 17,2 mm

Zsákfurat \emptyset -höz: 16,21 - 21,2 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Hasznos hossz L₁: 87 mm

Szár \emptyset D₅ h6: 16 mm

Ajánlott meghúzási nyomaték: 10 Nm

Műszaki leírás

Szár \emptyset D ₅ h6	16 mm
Hasznos hossz L ₁	87 mm
Zsákfurat \emptyset -höz	16,21 - 21,2 mm
Átmenő furat \emptyset -höz	12,71 - 17,2 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	10 Nm
Teljes hossz L	140 mm
Sorozat	TopCut

belső hűtés	igen
Szár	DIN 6535 HA, h6
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó