


KOMET REAMAX® TS dörzsárfej H7 HM ASG0706, DBC, Névleges Ø D: 32mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	239805 32
GTIN	
Árucikk kategória	27E

Leírás
Kivitel:

Egyenes fogazású dörzsárfejek **H7 tűrésre készre köszörülve.**

A felhasználáshoz illeszkedő élgeometriával. Utánállíthatóság a μ -tartományban a kopás kompenzálása és IT4-től a legkisebb alaptűrések elérése érdekében. Átmenőfuratok készítése 5×D-ig lehetséges.

ASG0706 geometriában 8°+45°-os bekezdési szöggel.

Zsák- és átmenő furatokhoz.

Figyelem:

- **További méretek külön ajánlatkérésre, rövid határidővel szállíthatóak.**
- **A hozzávaló tartókat lásd a 239880 – 239940 cikkszámoknál.**
- **Az alkalmazási irányértékek átmenő furatokra érvényesek.**

Műszaki leírás

a 239880 – 239940 sz. tartóhoz	27 – 34,99
Fejhossz l	25 mm
Vágóélek száma Z	8
Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	1,2 mm/ford,
Élhossz l ₁	6 mm
Névleges Ø D	32 mm

Bevonat	DBC
Furattűrés	H7
Felhasználás furattípusnál	zsák- és átmenő furatnál
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	160 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	140 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		