

Garant**90°-os befogó, hengeres, belső hűtéssel Hosszú, Típus: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239745 20
GTIN	4045197593269
Árucikk kategória	23A

Leírás**Kivitel:**

NC-hez alkalmas kivitel egyenes szár \emptyset -vel **hidroplasztikus** vagy **nagypontosságú szerszámtartókba** történő szabványos befogáshoz a maximális pontosság és folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

Vegye figyelembe a tartó és a dörzsárfej befogási méretét. További befogók 210550 – 210582 és 212000 sz.

Szár: DIN 6535 HA, h6

Átmenő furat \emptyset -höz: 21,21 - 26,2 mm

Zsákfurat \emptyset -höz: 25,21 - 30,2 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Hasznos hossz L₁: 138 mm

Szár \emptyset D_s h6: 25 mm

Ajánlott meghúzási nyomaték: 20 Nm

Műszaki leírás

Zsákfurat \emptyset -höz	25,21 - 30,2 mm
Szár \emptyset D _s h6	25 mm
Átmenő furat \emptyset -höz	21,21 - 26,2 mm
Hasznos hossz L ₁	138 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	20 Nm
Teljes hossz L	200 mm
Sorozat	TopCut

belső hűtés	igen
Szár	DIN 6535 HA, h6
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó