



Munkahelyi lámpa Planonlight LED, Teljesítményfelvétel: 33W



Rendelési adatok

Rendelés száma	081350 33
GTIN	2050001688934
Árucikk kategória	04E

Leírás

Kivitel:

Forradalmi munkahelyi lámpa a legújabb LED technológiával. Szinte **kétszer nagyobb fényerő** a jelenlegi világítás rendszerekhez képest **maximális körvonal- és kontrasztélesség** mellett.

A **28 mm-es minimális szerkezetmagasságnak** köszönhetően a PLANONLIGHT LED szinte minden munkatérben helytakarékosan alkalmazható.

- **Maximális fényűrűség a teljes felületen.**
- **Rendkívül nagy fényerő nappali fény minőségben, ennek ellenére vakítás és villogásmentes, valamint stroboszkóp hatástól mentes.**
- **Fokozatmentesen fényerő szabályozható (a transzformátor nem tartozék).**
- **Merítés esetén is tömített (IP68) agresszív emulziókkal szemben is (IP69K).**
- **Nagyon egyszerűen tisztítható – sima felület és alacsony felületi hőmérséklet (maximum 10 °C-kal melegebb a környezeti hőmérsékletnél).**
- **Teljes mértékben karbantartásmentes.**
- **UL szabványok szerint tanúsított – világszerte alkalmazható.**
- **Egyszerűen utólagosan is felszerelhető, önállóan.**
- **Közvetlenül M12 gépi csatlakozón keresztül csatlakoztatható a mellékelt csatlakozó kábellel**

Funkció:

IP69K: Nyomás alatti víz behatolása ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Figyelem:

Üzemi feszültség 24 V DC – Közvetlenül a hálózati feszültséghez (230 V/50 Hz) történő csatlakoztatás károsítja a lámpát!

A hálózati feszültséghez a 081375 sz. transzformátorral csatlakoztatható.

Műszaki leírás

Égő	LED modul
Teljesítményfelvétel	33 W
Fényszórási szög, fix	120 fok
Fényáram	3000 lm
Súly	2900 g
Hőmérséklettartomány	-20 - 55 °C
Teljes magasság	28 mm
Színhőmérséklet	6500 K
Névleges feszültség	230 V
Energiaellátás	Vezetékes
ATEX zóna	Nincs
Teljes hossz	421 mm
Teljes szélesség	171 mm
IP védettségi osztály	IP 69K
Gyártó jelölése	20293
Termék fajtája	Géplámpa

Tartozék

Tartó PLANONLIGHT LED lámpához gömbcsuklóval	081380
Fényerő szabályozható transzformátor 230 V / 24 V 100 W	081376
Transzformátor PLANONLIGHT LED lámpához, 24 V / 100 W	081375