

 **KOMET****KOMET REAMAX® TS dörzsárfej H7 HM ASG0706, DBC, Névleges Ø D: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239805 20
GTIN	
Árucikk kategória	27E

**Leírás****Kivitel:**

Egyenes fogazású dörzsárfejek **H7 tőrésre készre köszörülve.**

A felhasználáshoz illeszkedő élgeometriával. Utánállíthatóság a  $\mu$ -tartományban a kopás kompenzálása és IT4-től a legkisebb alaptűrések elérése érdekében. Átmenőfuratok készítése 5×D-ig lehetséges.

**ASG0706** geometriában 8°+45°-os bekezdési szöggel.

**Zsák- és átmenő furatokhoz.**

**Figyelem:**

- **További méretek külön ajánlatkérésre, rövid határidővel szállíthatóak.**
- **A hozzávaló tartókat lásd a 239880 – 239940 cikkszámoknál.**
- **Az alkalmazási irányértékek átmenő furatokra érvényesek.**

**Műszaki leírás**

Élhossz $l_1$	6 mm
Névleges Ø D	20 mm
a 239880 – 239940 sz. tartóhoz	20 – 21,99
Fejhossz l	20 mm
Vágóélek száma Z	6
Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/ford,

Bevonat	DBC
Furattűrés	H7
Felhasználás furattípusnál	zsák- és átmenő furatnál
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	160 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	140 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		