

**Garant****CNMG 09T308, Minőség: HB7415**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250152 HB7415
GTIN	4045197662989
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 09T308 HB7415 Minőség: HB7415

Forgácstörő: TIM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 70 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	1 - 4 mm
Fő felhasználás	S
Előtolás $f$	0,1 - 0,25 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	TIM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 70 m/min

Minőség	HB7415
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T308
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz