

Garant**CNMG 120408, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250158 HB7020
GTIN	4045197699510
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Forgácstörő	SM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 8 mm
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408

Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz