

**CNMG 120408, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250104 CA6525
GTIN	4960664513116
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120408 CA6525 Minőség: CA6525
Forgácstörő: MQ
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MQ
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz