

**CNMG 120404, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250102 CA510
GTIN	4960664696826
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120404 CA510 Minőség: CA510
Forgácstörő: PQ
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,13 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 180 - 590 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	PQ
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 590 m/min
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,

Minőség	CA510
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz