

Garant**CNMG 09T308, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250152 HB7020
GTIN	4045197699497
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 09T308 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 8 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	SM
Fogásmélység a_p	0,5 - 8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Fő felhasználás	P

Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T308
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz