

**Lapos rögzítőmágnes készlet, 2 darabos menetes persellyel, Neodímium, Ø: 88mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085938 88
GTIN	4069515000062
Árucikk kategória	08Q

Leírás**Kivitel:**

- Árnyékolt lapos rögzítőmágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3-6-szoros tartóerővel.
- Korrózióálló és felületvédelem a gumírozott felületnek köszönhetően.
- A gumírozás növeli az oldalsó tartóerőket.
- Neodímium mágnesmag.

Felhasználás:

Lakkozott felületeken nem hagy karcot és nem csúszik le.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

Műszaki leírás

Menet	M8
Magasság menettel	17 mm
Névleges tartóerő	420 N
Munkadarab felülete	gumírozott
Magasság	8,5 mm
Ø	88 mm

Adatlap

Menetes persely	igen
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes