



LED-es homloklámpa, Típus: H7R.2



Rendelési adatok

Rendelés száma	081486 H7R.2
GTIN	4029113729802
Árucikk kategória	04B

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű és nagy teljesítményű LED-es homloklámpák. **Nagy fényerejű**, fókuszálható és fokozatmentesen fényerő szabályozható. Többféle üzemmóddal.

Újratölthető. Li-Ion akkuval és USB töltőkészülékkel.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Műszaki leírás

Övtáska tartozék	nem
Világítási távolság	50 - 160 m
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Világítási idő	4 - 30 óra
Advanced Focus System (AFS)	igen
Fényáram	20 - 300 lm
Súly	165 g
Gyártó jelölése	H7R.2
Energiaellátás	Vezetékes

Smart Light Technology (SLT)	igen
Akkumulátor kapacitás	1,4 Ah
Fej Ø	35 mm
Rapid Focus	igen
IP védettségi osztály	IP X6
ATEX zóna	Nincs
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Világítás fényerő szabályozható	igen
Termék fajtája	Homloklámpa