

**Munkahelyi lámpa Planonlight LED, Teljesítményfelvétel: 66W****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081350 66
GTIN	2050001688941
Árucikk kategória	04E

Leírás**Kivitel:**

Forradalmi munkahelyi lámpa a legújabb LED technológiával. Szinte **kétszer nagyobb fényerő** a jelenlegi világítás rendszerekhez képest **maximális körvonal- és kontrasztélesség** mellett.

A **28 mm-es minimális szerkezetmagasságnak** köszönhetően a PLANONLIGHT LED szinte minden munkatérben helytakarékosan alkalmazható.

- **Maximális fénysűrűség a teljes felületen.**
- **Rendkívül nagy fényerő nappali fény minőségben, ennek ellenére vakítás és villogásmentes, valamint stroboszkóp hatástól mentes.**
- **Fokozatmentesen fényerő szabályozható (a transzformátor nem tartozék).**
- **Merítés esetén is tömített (IP68) agresszív emulziókkal szemben is (IP69K).**
- **Nagyon egyszerűen tisztítható – sima felület és alacsony felületi hőmérséklet (maximum 10 °C-kal melegebb a környezeti hőmérsékletnél).**
- **Teljes mértékében karbantartásmentes.**
- **UL szabványok szerint tanúsított – világszerte alkalmazható.**
- **Egyszerűen utólagosan is felszerelhető, önállóan.**
- **Közvetlenül M12 gépi csatlakozón keresztül csatlakoztatható a mellékelt csatlakozó kábellel**

Funkció:

IP69K: Nyomás alatti víz behatolása ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Figyelem:

Üzemi feszültség 24 V DC – Közvetlenül a hálózati feszültséghez (230 V/50 Hz) történő csatlakoztatás károsítja a lámpát!

A hálózati feszültséghez a 081375 sz. transzformátorral csatlakoztatható.

Műszaki leírás

Égő	LED modul
Fényáram	6000 lm
Fényszórási szög, fix	120 fok
Súly	5200 g
Teljesítményfelvétel	66 W
Hőmérséklettartomány	-20 - 55 °C
Teljes magasság	28 mm
Névleges feszültség	230 V
Energiaellátás	Vezetékes
Színhőmérséklet	6500 K
ATEX zóna	Nincs
Teljes hossz	771 mm
Teljes szélesség	171 mm
IP védettségi osztály	IP 69K
Gyártó jelölése	20294
Termék fajtája	Géplámpa

Tartozék

Fényerő szabályozható transzformátor 230 V / 24 V 100 W	081376
Transzformátor PLANONLIGHT LED lámpához, 24 V / 100 W	081375
Tartó PLANONLIGHT LED lámpához gömbcsuklóval	081380