

KOMET**KOMET Reamax® TS tartó DAH® Zero hengeres szár, Rövid, Dörzsárfej Ø-höz
D: 20-21,99mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239930 20-21,99
GTIN	
Árucikk kategória	27E

Leírás**Kivitel:**

A tartó előfeszített és < 0,005 mm körfutásra van beállítva. <3 µm pontosságú körfutás, a szerszám hosszabb élettartama és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Alkalmazható:

A 239805; 239811; 239816; 239822; 239826 sz. dörzsárfejekhez.

Tartalom:

Tartó teljesen kúpvonócsappal, a kúpvonócsaphoz való villáskulccsal és működtető kulccsal. A hatszögkulcsot szükség esetén kérjük külön rendelje meg.

Műszaki leírás

Teljes hossz L _{ges}	145 mm
Villáskulcs 239901 sz.	SW5
Szárhossz L _s	50 mm
Kinyúlási hossz A	80 mm
Kúpvonócsap 239900 sz.	2
Működtető szerszám 239902 sz.	SW2,5 (2,5Nm)
Dörzsárfej Ø-höz D	20 - 21,99 mm
Szár Ø D _s h6	20 mm
Szárkivitel	Rövid
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Philips bit

Tartozék

Kúpvonócsap Típus 2

239900 2

Kulcs kúpvonócsaphoz Profil SW5

239901 SW5