

Garant GRIDLINE

Perforált falas függőleges szekrény, szélessége 30G Ablakos szárnyas ajtók, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942112 2000
GTIN	4069515001038
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Perforált falas függőleges szekrények kihúzósínnel és a belső oldalon megerősített szárnyas ajtókkal, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Függőleges fiókokkal □ 9×9mm perforálással, 37 mm-es osztásban GARANT easyFix akasztók és tartók, valamint perforált falhoz való tartozékok rögzítéséhez. A perforált falak 25 mm-es osztásban állíthatók. A perforált falakat teleszkópos sínek vezetik. A kihúzható részenkénti teherbírása 80 kg.

Szekrény középső elválasztóval, □ 9×9 mm mérettel, 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és GARANT easyFix akasztók és tartók rögzítéséhez. Mindkét oldal hasznos területe függőleges fiókonként 1,54 m².

Szín:

Alapkivitelben a ház RAL 7035 világosszürke, a kihúzható fiókok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Hozzávaló tartozékokat, mint GARANT easyFix akasztókat és tartókat stb. a 95. termékcsoportban talál.

További perforált falas fiókok nem építhetők be.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Kivitel	Perforált fal függőleges szekrény
Függőleges fiók hasznos magassága	1692 mm
Függőleges fiók hasznos mélysége	456 mm
Súly	116 kg
Mélység G-ben	20
Magasság	2000 mm
Szélesség G-ben	30
Szélesség	750 mm
Függőleges fiók teherbírása	80 kg
Polclapok száma	5
Függőleges fiókok száma	1
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Ajtónyitás szöge	250 fok
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	moduláris zárbetét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Termék fajtája	Függőleges szekrény

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/942112-2000>